

# Tubo in plastica PUN-1/8X1/32-U-NT

Codice prodotto: 546621

FESTO

calibrato esternamente, adatto per attacchi a innesto QS e QB.  
Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA  
Old part no. 13023174



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno in pollici	1/8
Diametro interno in pollici	1/16
Min. raggio di curvatura	0,2 "
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-14 ... 150 Psi
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata Vuoto
Temperatura ambiente	-68 ... 140 °F
Peso in funzione della lunghezza	0,077 oz/ft
Colore	neutro
Durezza Shore	A 98 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	TPE-U(PU)