

Tubo in plastica

PUN-1/2X3/32-U-RT-100

Codice prodotto: 546648

FESTO

calibrato esternamente, adatto per attacchi a innesto QS e QB.
Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA
Old part no. 13028533



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|----------------------------------|
| Diametro esterno in pollici | 1/2 |
| Diametro interno in pollici | 21/64 |
| Min. raggio di curvatura | 1,1 " |
| Pressione di esercizio in funzione della temperatura | -14 ... 150 Psi |
| Fluido di esercizio | Aria compressa filtrata Vuoto |
| Temperatura ambiente | -68 ... 140 °F |
| Peso in funzione della lunghezza | 0,938 oz/ft |
| Colore | rosso |
| Durezza Shore | A 98 +/-3 |
| Avvertenza sul materiale | Senza rame e PTFE |
| Informazioni sui materiali, tubo flessibile | TPE-U(PU) |