

# Tubo DUO in plastica PUN-3/8X1/16-U-D-BS-100

Codice prodotto: 546668

FESTO

calibrato esternamente, adatto per attacchi a innesto QS e QB.  
Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA  
Old part no. 13028572



## Foglio dati

| Caratteristica                                       | Valore                           |
|--|----------------------------------|
| Diametro esterno in pollici                          | 3/8                              |
| Diametro interno in pollici                          | 1/4                              |
| Min. raggio di curvatura                             | 1 "                              |
| Pressione di esercizio in funzione della temperatura | -14 ... 150 Psi                  |
| Fluido di esercizio                                  | Aria compressa filtrata<br>Vuoto |
| Temperatura ambiente                                 | -68 ... 140 °F                   |
| Peso in funzione della lunghezza                     | 1,03 oz/ft                       |
| Colore   | blu/nero                         |
| Durezza Shore  | A 98 +/-3                        |
| Avvertenza sul materiale                             | Senza rame e PTFE                |
| Informazioni sui materiali, tubo flessibile          | TPE-U(PU)                        |