

Tubo in plastica

PUN-1/8X1/32-U-SW-500

Codice prodotto: 546669

FESTO

calibrato esternamente, adatto per attacchi a innesto QS e QB.
Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA
Old part no. 13028574



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno in pollici	1/8
Diametro interno in pollici	1/16
Min. raggio di curvatura	0,2 "
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-14 ... 150 Psi
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata Vuoto
Temperatura ambiente	-68 ... 140 °F
Peso in funzione della lunghezza	0,077 oz/ft
Colore	nero
Durezza Shore	A 98 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	TPE-U(PU)