

Tubo in plastica

PUN-1/2X3/32-U-SW-100

Codice prodotto: 546675

FESTO

calibrato esternamente, adatto per attacchi a innesto QS e QB.
Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA
Old part no. 13028625



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno in pollici	1/2
Diametro interno in pollici	21/64
Min. raggio di curvatura	1,1 "
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-14 ... 150 Psi
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata Vuoto
Temperatura ambiente	-68 ... 140 °F
Peso in funzione della lunghezza	0,938 oz/ft
Colore	nero
Durezza Shore	A 98 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	TPE-U(PU)