



# Piastra regolatore VABF-S1-1-R3C2-C-10

Codice prodotto: 546820

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	42 mm
Basato su standard	ISO 5599-1
Posizione di montaggio	Opzionale
Connessione pneumatica verticale	Riduttore di pressione per 4
Funzione del controllore	Costante di pressione in uscita Con scarico secondario
Selezione del manometro	Possibile
Intervallo di regolazione di pressione MPa	0.1 MPa...1 MPa
Intervallo di regolazione di pressione	1 bar...10 bar
Intervallo regolazione della pressione psi	14.5 psi...145 psi
Pressione d'ingresso 1	0.5 bar...10 bar
Pressione di alimentazione 1 MPa	0.05 MPa...1 MPa
Pressione di alimentazione 1 psi	7.25 psi...145 psi
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	640 g
Fissaggio con montaggio verticale	Su sottobase accoppiabile Su sottobase singola
Attacco manometro	Tramite graffa di sicurezza
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale pannello di comando	PA
Materiale corpo regolatore	Alluminio pressofuso