


Piastra regolatore VABF-S2-1-R6C2-C-6

Codice prodotto: 546831

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	42 mm
Basato su standard	ISO 5599-2
Posizione di montaggio	Opzionale
Connessione pneumatica verticale	Riduttore di pressione per 2, reversibile
Funzione del controllore	Costante di pressione in uscita Con scarico secondario
Selezione del manometro	Possibile
Intervallo di regolazione di pressione MPa	0.05 MPa...0.6 MPa
Intervallo di regolazione di pressione	0.5 bar...6 bar
Intervallo regolazione della pressione psi	7.25 psi...87 psi
Pressione d'ingresso 1	0.5 bar...10 bar
Pressione di alimentazione 1 MPa	0.05 MPa...1 MPa
Pressione di alimentazione 1 psi	7.25 psi...145 psi
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	640 g
Fissaggio con montaggio verticale	Su sottobase accoppiabile Su sottobase singola
Attacco manometro	Tramite graffa di sicurezza
Materiale pannello di comando	PA
Materiale corpo regolatore	Alluminio pressofuso