

adattatore NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Codice prodotto: 547432

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	Avvitabile
Connessione elettrica	5 poli M12x1 Connettore maschio
Lunghezza cavo	0,3 m
Composizione cavo	4x0,34
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Materiale rivestimento del cavo	PUR
Materiale del corpo	ABS
Materiale contatti a innesto	Ottone dorato