


sottobase VMPAF-AP-4-1-EMM-4

Codice prodotto: 547496

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	47,6 mm
Lunghezza	107,3 mm
Dimensione modulare	10,5 mm
Numero max. posti valvola	4
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Pressione di pilotaggio	3 ... 8 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Attacco pneumatico 2	M7
Attacco pneumatico 4	M7
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Material of connecting plate	Alluminio pressofuso