


cartuccia per generatore di vuoto VN-07-L

Codice prodotto: 547696

FESTO

Per generatore di vuoto VN, elevata portata di aspirazione.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale, ugello Laval	0,7 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Caratteristica dell'eiettore	Standard Elevato volume d'aspirazione
Pressione d'esercizio	1 ... 8 bar
Pressione d'esercizio nominale	6 bar
Portata di aspirazione max. verso l'atmosfera	30,9 l/min
Tempo di alimentazione alla pressione d'esercizio nominale	0,82 s
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	1,65 g
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale ugello di ricezione	POM
Materiale ugello emettitore	Leghe di alluminio per lavorazione plastica