


Alimentatore SVG-1/230VAC-ASI-5A

Codice prodotto: 547869

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	70 mm
Altezza	130 mm
Lunghezza	125 mm
Posizione di montaggio	Libera convezione
Alimentazione primaria	monofase
Corrente di ingresso	2,1 - 1,0 A
Tensione di uscita nominale CC	30,1 V
Corrente di uscita nominale	4,8 A
Intervallo di tensione di ingresso CA	100 ... 240 V
Autonomia in assenza della tensione di rete	20 ms
Frequenza di rete	45 ... 65 Hz
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Temperatura di stoccaggio	-40 ... 85 °C
Umidità relativa dell'aria	95%
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Omologazione	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Peso	900 g
Fissaggio	Con guida profilata
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice