

## tubo spiralato in plastica PAS-6I-8E-10

Codice prodotto: 548146  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza di lavoro	10 m
Diametro esterno	8 mm
Lunghezza blocco	0,76 m
Diametro interno	6 mm
Diametro bobina	50 mm
Numero avvolgimenti	89
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 17,5 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso	396 g
Colore	Blu
Durezza Shore	D 55 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, tubo	PA