

tubo in plastica PKN-9

Codice prodotto: 548148
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	11,5 mm
Diametro interno	9 mm
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	0 ... 7 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura ambiente	-10 ... 40 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,058 kg/m
Colore	Blu
Durezza Shore	D 80 +/-5
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, tubo	Rivestito in poliestere PVC