


# calotta di copertura CPX-M-AK-C

Codice prodotto: 548753

FESTO

Per terminale elettrico modulare CPX.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	30 mm
Altezza	58 mm
Lunghezza	22 mm
Omologazione	UL94 V0
Peso	54 g
Grado di protezione	IP65 IP67 In condizioni di montaggio A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 ... 70 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco Nichelato
Materiale guarnizioni	NBR
Umidità relativa dell'aria	5 - 90 % Senza formazione di condensa