

Coperchio VAEM-S6-C-S10-R5

Codice prodotto: 549049

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max di posti valvola	10 con valvole a impulsi 20 con valvole monostabili
Corrente risultante max.	10 A
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	+/- 10 %
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	230 g
Numero di collegamenti elettrici	10
Collegamento elettrico	A 5 poli M12 Connettori maschio
Materiale corpo	PA