



Piastra regolatore VMPA2-B8-R7C2-C-06

Codice prodotto: 549114

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Larghezza | 21 mm |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Connessione pneumatica verticale | Riduttore di pressione per 4 convertibile |
| Funzione del controllore | Costante di pressione in uscita Con scarico secondario |
| Selezione del manometro | Possibile |
| Intervallo di regolazione di pressione | 0.5 bar...6 bar |
| Pressione d'ingresso 1 | 0.5 bar...10 bar |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Grado di protezione | IP65 Conforme IEC 60529 |
| Temperatura ambiente | -5 °C...50 °C |
| Coppia di serraggio max. | 0.65 Nm |
| Peso prodotto | 180 g |
| Fissaggio con montaggio verticale | Su sottobase accoppiabile |
| Attacco manometro | Tramite graffa di sicurezza |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale pannello di comando | PA |
| Materiale guarnizioni | NBR |
| Materiale corpo regolatore | PA |