


Motore passo-passo EMMS-ST-57-S-SE

Codice prodotto: 549409

FESTO

senza riduttore, senza freno.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Angolo di passo con passo completo	1,8 deg
Tolleranza angolo di passo	±5%
Trasduttore posizione rotore	Encoder ottico
Classe di isolamento	B
Tensione nominale CC	48 V
Corrente nominale motore	5 A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	45 - 80 %
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Omologazione	C-Tick
Momento d'inerzia di massa complessivo presa di potenza	0,29 kgcm ²
Coppia di bloccaggio freno	0,4 Nm
Coppia di bloccaggio motore	0,8 Nm
Momento di inerzia di massa rotore	0,29 kgcm ²
Carico assiale ammissibile sull'albero	10 N
Carico radiale ammissibile sull'albero	52 N
Peso	970 g
Tecnica di connessione elettrica	Connettore