

Bobina magnetica MD-2-24VDC-PA

Codice prodotto: 549903

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Ciclo di lavoro	100%
Caratteristiche dati bobina	24 V DC: 6,8 W
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	+/- 10 %
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-20 °C...50 °C
Coppia massima di serraggio per il raccordo filettato	0.5 Nm
Peso prodotto	110 g
Collegamento elettrico	Conforme DIN EN 175301-803
Tipo di montaggio	Tramite dado zigrinato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della bobina magnetica	Duroplast Rame Acciaio
Materiale dell'avvolgimento	Rame