


bobina MD-2-230VAC-PA

Codice prodotto: 549905

FESTO

Per tensione alternata, senza connettore.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di azionamento	Elettrico
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Durata dell'inserimento	100 %
Fattore di potenza $\cos \{\phi\}$	0,7
Valori caratteristici bobina	230 V ca: 50/60 Hz, potenza di spunto 14,5 VA, potenza di mantenimento 10,5 VA
Fluttuazioni ammissibili della frequenza	+/- 10 %
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 10 %
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 50 °C
Coppia di serraggio max., raccordo	0,5 Nm
Peso	110 g
Connessione elettrica	A norma DIN EN 175301-803
Fissaggio	Con dado zigrinato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale bobina	Duroplast Rame Acciaio
Materiale avvolgimento	Rame