


bobina MH-2-230VAC-PA

Codice prodotto: 549908

FESTO

Per tensione alternata, senza connettore.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Indicatore posizione di commutazione	No
Tempo min. di eccitazione	12 ms
Durata dell'inserimento	100 %
Fattore di potenza cos {phi}	0,7
Valori caratteristici bobina	230 V ca: 14 VA
Fluttuazioni ammissibili della frequenza	+/- 10 %
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 10 %
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP65
Nota sul tipo di protezione	IP00 senza connettore dell'apparecchio
Temperatura ambiente	-20 ... 50 °C
Coppia di serraggio max., raccordo	2 Nm
Peso	150 g
Connessione elettrica	A norma DIN EN 175301-803
Fissaggio	Con controdado
Materiale bobina	Duroplast Rame Acciaio
Materiale avvolgimento	Rame