


connettore femmina MSSD-N

Codice prodotto: 550067

★ Core product range

Per bobine magnetiche MD-2/2-... e MH-2/2-...

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	EN 175301-803
Uscita del cavo	Angolare
Peso	30 g
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	Configurazione attacchi forma A, a norma EN 175301-803
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	3
Collegamento elettrico 1, tipo di fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M3
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	Morsetto a vite
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 24 V
Intervallo tensione d'esercizio CA	0 ... 250 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	16 A
Raccordo per cavi	M20x1,5
Diametro cavo	8 ... 10 mm
Sezione nominale conduttore	1,5 mm ²
Grado di protezione	IP65
Nota sul tipo di protezione	In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	-25 ... 80 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA rinforzato
Colore corpo contenitore	Nero
Materiale viti	Acciaio
Materiale guarnizioni	VMQ