


Connettore femmina KMYZ-4-0.0-B-EX

Codice prodotto: 550806

FESTO

Combinazione di collegamento MSZB e MSZC.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	qualsiasi
Intervallo tensione di esercizio cc	3 ... 36 V
Tensione di esercizio nominale CC	24 V
Classe di resistenza alla corrosione KBK	1
Grado di protezione	IP40 a norme IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Certificazione	Germanischer Lloyd
Peso	6,5 g
Connessione elettrica	Connettore femmina angolare forma costruttiva quadrangolare MSZB
Sezione nominale conduttore	0,22 ... 0,34 mm ²
Tipo fissaggio	su elettrovalvola con vite autofilettante
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS
Informazioni sul materiale del corpo (contenitore)	PA
Informazione sul materiale contatti	Bronzo