


# giunto EAMC-30-32-8-11

Codice prodotto: 551004

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	8 mm
Diametro alloggiamento 2	11 mm
Taglia	30
Lunghezza nominale	32 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	8.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	5,87 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasferibile	12,5 Nm
Peso	48 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS