

Connettore maschio FBS-RJ45-PP-GS

Codice prodotto: 552000

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	30 mm
Altezza	72 mm
Lunghezza	22 mm
Peso prodotto	60 g
Nota sulla connessione fieldbus	PROFINET
Specifiche cavo Ethernet	Tipo: CAT.5 Diametro individuale filo: max 1,6 mm 0,13 - 0,36 mm ² , 7 filo 0,13 - 0,36 mm ² , 1 filo
Protezione contro il contatto diretto e indiretto	PELV
Diametro cavo ammesso	5 mm...8 mm
Grado di protezione	IP65 IP67 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 °C...70 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Materiale corpo	Zinco pressofuso Ottone nichelato
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del contatto elettrico	Leghe di rame Nichelato e dorato