

Linea di connessione NEBV-H1G2-P-0.5-LE2

Codice prodotto: 552001

FESTO

für Magnetventile MH1, mit LED.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	qualsiasi
Caratteristica cavo	Für statische Anwendungen
Protezione contro l'inversione di polarità	per tutti le connessioni elettriche
Intervallo tensione di esercizio ca	0 ... 30 V
Intervallo tensione di esercizio cc	0 ... 30 V
max. corrente di uscita	2.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Classe di resistenza alla corrosione KBK	4
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente con posa cavi mobile	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Peso	12 g
Connessione elettrica	2 conduttori Connettore diritto/cavo
Lunghezza cavo	0,5 m
Tipo fissaggio	Clip
Codice colore, isolamento del filo	Pin 1 = nero Pin 3 = schwarz/rot
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sul materiale del corpo (contenitore)	POM PUR
Informazioni sul materiale della guaina del cavo	PVC