

Unità di gestione e visualizzazione CDSA-D1-VX

Codice prodotto: 552103
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per controllore multi-asse CMXR-C1.](#)

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza max. cavo di collegamento	20 m
Memoria utente	256 Mbyte
Numero dei tasti funzione	31
Numero colori	64 k
Numero LED del sistema	4
Display	Colore TFT
Caratteristiche display	Touchscreen
Dimensione visualizzazione	6,5"
Elementi di comando	2 tasti di conferma Stop emergenza
Batteria di back-up	Sì
Intervallo tensione d'esercizio CC	19 ... 30 V
Risoluzione display	VGA, 640x480 Pixel
Assorbimento di corrente a tensione d'esercizio nominale	0,4 A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 95 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso	1.250 g
Interfaccia USB	Sì
Interfaccia Ethernet	RJ45 10/100 MBd 2ª interfaccia Ethernet ottica 10 MBd
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	ABS
Settore di impiego	Solo con CMXR-C1