


piastra terminale VMPAF-FB-EPLM-PS

Codice prodotto: 552280
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Precisione FS	2,5 %FS
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS