

# Cilindro rotondo DGS-25- -S6


Codice prodotto: 552392  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Esecuzioni senza ammortizzazione a finecorsa.

Questo prodotto viene fornito esclusivamente dalla Società Festo Brasile.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2016. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Esempio di  
rappresentazione

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	1 ... 500 mm
Diametro pistone	25 mm
Ammortizzazione	Senza ammortizzazione
Costruzione	Pistone Stelo
Rilevamento posizione	Senza
Varianti	Guarnizioni resistenti a temperature fino a max. 120°C
Pressione d'esercizio	1 ... 12 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-20 ... 120 °C
Forza teorica a 6 bar, in trazione	247 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	247 N
Attacco pneumatico	G1/8
Informazioni sui materiali, piastra copertura	Acciaio zincato
Informazioni sui materiali, guarnizioni	FPM
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio temprato
Informazioni sui materiali, canna del cilindro	Acciaio fortemente legato