



silenziatore U-3/8-BR

Codice prodotto: 552421

FESTO

Per ridurre la rumorosità e impedire l'inquinamento negli attacchi di scarico dei componenti pneumatici.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Portata verso l'atmosfera	5.900 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Livello di rumorosità	82 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Peso	37 g
Attacco pneumatico	G3/8
Materiale inserto silenziatore	PE
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso