



valvola a leva-rotolo

RWB-3-1/8

Codice prodotto: 552432

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	3/2, chiusa, monostabile
Tipo di azionamento	Meccanico
Portata nominale normale	120 l/min
Pressione d'esercizio	3,5 ... 8 bar
Costruzione	Sede pistone
Diametro nominale	3,5 mm
Tipo di comando	Prepilotato
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Forza di azionamento	3,1 N
Peso	160 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Attacco pneumatico 3	G1/8
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Leghe di alluminio per lavorazione plastica anodizzata