

# tubo in plastica PAN-V0-4X0.75-BL

Codice prodotto: 552439

FESTO

Ignifugo



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	6 mm
Diametro esterno per raccordo filettato a innesto	4 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	20 mm
Diametro interno	2,6 mm
Raggio min. di curvatura	5 mm
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 12 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua Olio minerale
Temperatura ambiente	-30 ... 90 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,037 kg/m
Colore	Blu
Durezza Shore	A 68 +/-3 D 53 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, tubo	Poliammide 12 PVC-P