

blocchetto di collegamento VABM-C7-12G-G18-10

Codice prodotto: 552669

FESTO

Per elettrovalvola VOVG, con servopilotaggio esterno.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max. posti valvola	10
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso	252 g
Attacco servopilotaggio 12	M3
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 3	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica