

# connettore multipolare NECA-S1G9-P9-MP3

Codice prodotto: 552703

FESTO

Necessario per valvola di inserimento progressivo e scarico MS6-SV.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	Con foro passante
Peso	60 g
Connessione elettrica 1	Connettore femmina, Sub-D, 9 poli
Connessione elettrica 2	Morsetto a vite, 9 poli
Intervallo tensione d'esercizio CC	21,6 ... 26,4 V
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	1 A
Diametro ammissibile del cavo	5 ... 10 mm
Sezione attacco	0,34 ... 1 mm <sup>2</sup>
Indicazione sulla sezione di attacco	0,34-0,5 mm <sup>2</sup> con bussola terminale
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	95 % Senza formazione di condensa
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Materiale del corpo	PA rinforzato
Materiale ghiera	Ottone
Materiale viti	Acciaio
Materiale guarnizioni	NBR