

# cavo a fibre ottiche SOOC-DS-P-M3-1-R10

Codice prodotto: 552804  
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per unità a fibre ottiche SOE4.](#)

[Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2022. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.](#)



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                 |
|--|--|
| Avvertenza sul materiale                 | Conforme a RoHS                        |
| Procedimento di misurazione              | Sensore ottico a riflessione diretta   |
| Diametro min. dell'oggetto               | 0,05 mm                                |
| Cavo a fibre ottiche - particolarità     | Precisione                             |
| Raggio d'azione (copertura)              | 12 mm                                  |
| Temperatura ambiente                     | -55 ... 70 °C                          |
| Ingombro testa                           | M3                                     |
| Lunghezza cavo a fibre ottiche           | 1 m                                    |
| Raggio min. di curvatura                 | 10 mm                                  |
| Coppia di serraggio max.                 | 1 Nm                                   |
| Diametro esterno                         | 1,25 mm                                |
| Materiale del corpo                      | Acciaio inossidabile fortemente legato |
| Materiale cavo a fibre ottiche           | PE                                     |
| Grado di protezione                      | IP66                                   |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso         |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-Zona III                     |