

cavo a fibre ottiche SOOC-TB-H-M4-1-R40


Codice prodotto: 552817

Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per unità a fibre ottiche SOE4.](#)

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2022. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Procedimento di misurazione	Sensore ottico a barriera unidirezionale
Diametro min. dell'oggetto	0,2 mm
Cavo a fibre ottiche - particolarità	Ampio raggio d'azione
Raggio d'azione (copertura)	650 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Ingombro testa	M4
Lunghezza cavo a fibre ottiche	1 m
Raggio min. di curvatura	40 mm
Coppia di serraggio max.	2 Nm
Diametro esterno	2,2 mm
Materiale del corpo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale cavo a fibre ottiche	PE
Grado di protezione	IP66
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III