

cavo a fibre ottiche SOOC-TB-P-M3-2-R10-S4

Codice prodotto: 552820

FESTO

Per unità a fibre ottiche SOE4.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice
Procedimento di misurazione	Sensore ottico a barriera unidirezionale
Diametro min. dell'oggetto	0,05 mm
Cavo a fibre ottiche - particolarità	Precisione
Raggio d'azione (copertura)	30 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Ingombro testa	M3
Lunghezza cavo a fibre ottiche	2 m
Lunghezza bussole	40 mm
Raggio min. di curvatura	10 mm
Coppia di serraggio max.	1 Nm
Diametro esterno	1 mm
Informazioni sui materiali, corpo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Informazioni sui materiali, conduttore a fibre ottiche	PE
Grado di protezione	IP66
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1