


Fissaggio a cerniera CRSBN-20/25

Codice prodotto: 552904

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	20/25
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso prodotto	228 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale anello di montaggio	Acciaio fortemente legato
Materiale del fissaggio	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale del perno	Acciaio fortemente legato
Materiale supporto	PE
Materiale dado	Acciaio fortemente legato
Materiale viti	Acciaio fortemente legato