


blocchetto di collegamento MHJ9-P16

Codice prodotto: 553125

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	10 mm
Numero max. posti valvola	16 Possibile esecuzione su specifica cliente
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso	428 g
Fissaggio	Con squadretta di fissaggio
Attacco pneumatico 1	G1/2
Attacco pneumatico 2	M7
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	Lega di alluminio anodizzato