

Kit soffietto DADB-V6-40-S51-125

Codice prodotto: 553293

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	46 mm
Dimensione	40
Intervallo corsa	51 mm...125 mm
Stelo prolungato	43 mm
Progettazione	Circolare
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Kit soffietti Con scarico convogliato
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Resistenza ai fluidi	Polvere Chip Oli Grassi Benzina
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso prodotto	56 g
Tipo di montaggio	A pressione Tramite perno filettato
Attacco pneumatico	G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale componenti adattatore	Rinforzato con PA
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale della membrana	NBR
Materiale perno filettato	Acciaio inossidabile ad alta lega