

Kit soffietto DADB-V6-80-S126-175

Codice prodotto: 553355

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Diametro esterno | 93 mm |
| Dimensione | 80 |
| Intervallo corsa | 126 mm...175 mm |
| Stelo prolungato | 49 mm |
| Progettazione | Circolare |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Design | Kit soffietti Con scarico convogliato |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 3 - stress da corrosione elevato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Resistenza ai fluidi | Polvere Chip Oli Grassi Benzina |
| Grado di protezione | IP54 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...80 °C |
| Peso prodotto | 140 g |
| Tipo di montaggio | A pressione Tramite perno filettato |
| Attacco pneumatico | G1/4 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale componenti adattatore | Rinforzato con PA |
| Materiale guarnizioni | NBR |
| Materiale della membrana | NBR |
| Materiale perno filettato | Acciaio inossidabile ad alta lega |