

# tubo in plastica PUN

Codice prodotto: 553573

FESTO

Si prega di rispettare la quantità minima per l'ordine.



Esempio di  
rappresentazione

## Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	3 ... 16 mm
Diametro interno	2 ... 11 mm
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 30 bar
Omologazione	TÜV
Certificato ente preposto	B 013277 0506 00
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Colore	Blu Marrone Giallo Verde Neutro Rosso Nero Argento Blu traslucido Giallo traslucido Verde traslucido Rosso traslucido Nero traslucido Bianco
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	TPE-U(PU)