

Essiccatore ad adsorbimento PDAD-13-N3/8



Codice prodotto: 553758
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per aria compressa secca e pulita.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2016. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Orizzontale Verticale
Costruzione	Essiccatore ad adsorbimento autorigenerante a freddo
Pressione di ingresso 1	4 ... 16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulle apparecchiature a pressione
Punto di rugiada	-40 °C
Punto di rugiada con portata ridotta	-70 °C
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [2:2:2] a -40°C Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [2:1:2] a -70°C
Temperatura del fluido	2 ... 50 °C
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso	14.000 g
Fissaggio	Con accessori
Attacco pneumatico 1	NPT3/8-18
Attacco pneumatico 2	NPT3/8-18
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica