

# Essiccatore ad adsorbimento PDAD-22-N3/8



Codice prodotto: 553759  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per aria compressa secca e pulita.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2016. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Orizzontale Verticale
Costruzione	Essiccatore ad adsorbimento autorigenerante a freddo
Pressione di ingresso 1	4 ... 16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulle apparecchiature a pressione
Punto di rugiada	-40 °C
Punto di rugiada con portata ridotta	-70 °C
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [2:2:2] a -40°C Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [2:1:2] a -70°C
Temperatura del fluido	2 ... 50 °C
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso	16.500 g
Fissaggio	Con accessori
Attacco pneumatico 1	NPT3/8-18
Attacco pneumatico 2	NPT3/8-18
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica