

tubo in plastica PLN

Codice prodotto: 553850

FESTO

Si prega di rispettare la quantità minima per l'ordine.



Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	4 ... 16 mm
Diametro interno	2,9 ... 12 mm
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 14 bar
Omologazione	TÜV
Certificato ente preposto	B 013277 0506 00
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::] Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe cleanroom	Questo prodotto è un oggetto statico, se utilizzato correttamente si esclude la generazione attiva di particelle. Prima di utilizzare il prodotto in ambiente di camera bianca, pulirlo e verificarne la corretta installazione.
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Colore	Blu Marrone Giallo Verde Neutro Rosso Nero Argento Bianco
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	PE