


cavo di collegamento NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

Codice prodotto: 553949

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Connessione elettrica	Connettore femmina Sub-D 9 poli a 15 poli
Interfaccia cavo	Connettore maschio, SUB-D, 15 poli Connettore maschio, SUB-D, 9 poli
Lunghezza cavo	2,5 m
Caratteristica cavo	Standard
Raggio min. di curvatura del cavo	78 mm
Diametro cavo	5,2 mm
Tipo di cavo	LIYCY
Composizione cavo	3x0,34 schermato
Codice colore, isolamento del conduttore	Marrone Verde Bianco
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 70 °C
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Material cable sheath	PVC
Colore rivestimento del cavo	Grigio
Material housing	Plastica metallizzata Metallo
Material electrical contact	dorato