


modulo di uscita CECX-A-4A-V

Codice prodotto: 553976

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Omologazione	c UL us - Listed (OL)
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice Conforme a RoHS
Potenza assorbita 24 V	1,9 W
Potenza assorbita 5 V	0,3 W
Temperatura ambiente	5 ... 55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	10 - 95 %
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	III
Peso	132 g
Controllo di sensibilità alle vibrazioni	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Controllo di sensibilità agli urti	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (semisinusoidale)
Tecnica di connessione elettrica I/O	Striscia di connettori, interasse 5,08 mm
Ingressi analogici, separazione galvanica	No
Uscite analogiche, numero	4
Uscite analogiche, risoluzione	12 bit
Uscite analogiche, resistenza di carico max.	$\geq 1.000 \text{ Ohm}$
Uscite analogiche, intervallo di segnale	$\pm 10 \text{ V}$
Uscite analogiche, tempo di conversione	1 ms
Uscite analogiche, valore del bit di ordine più basso (LSB)	5,32 mV
Uscite analogiche, precisione assoluta a 25 °C	$\pm 0,15\%$