


interfaccia elettrica CECX-S-S4

Codice prodotto: 553979

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Omologazione	c UL us - Listed (OL)
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice Conforme a RoHS
Temperatura ambiente	5 ... 55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	10 - 95 %
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	III
Peso	31 g
Controllo di sensibilità alle vibrazioni	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Controllo di sensibilità agli urti	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (semisinusoidale)
Interfaccia seriale, numero	1
Interfaccia seriale, tipo	RS 485-A/422-A
Interfaccia seriale, tecnica di collegamento	Connettore maschio Sub-D 9 poli
Interfaccia seriale, velocità di trasmissione	1200 ... 115000 Bit/s Regolabile con software
Interfaccia seriale, separazione galvanica	No