

Connettore maschio CAMF-B-M25-G4

Codice prodotto: 555676

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzioni aggiuntive	Fissaggio per impedire la perdita
Posizione di montaggio	Opzionale
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Intervallo della tensione d'esercizio AC	160 V
Corrente ammissibile per il carico	1 A
Grado di protezione	IP65 Conforme IEC 60529
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione