


Vite di chiusura QSC-F-G3/8-I

Codice prodotto: 556859

FESTO

Esecuzione in metallo, intervallo di temperatura fino a 150 °C.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensioni | Standard |
| Tipo di guarnizione sul perno filettato | Anello di tenuta |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 16 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 3 |
| Sicurezza alimentare | Conforme alla dichiarazione del produttore |
| Temperatura ambiente | 0 ... 150 °C |
| Omologazione | Germanischer Lloyd |
| Coppia di serraggio max. | 25 Nm |
| Peso | 15 g |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Informazioni sui materiali, corpo | Ottone cromato e nichelato |
| Informazioni sui materiali, guarnizione per filetti | FPM |
| Informazioni sui materiali, guarnizione tubo | FPM |