


# blocchetto di collegamento MHJ10-P16

Codice prodotto: 557608

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	11 mm
Protezione contro l'inversione di polarità	Per tensione di esercizio
Numero max. posti valvola	16 Possibile esecuzione su specifica cliente
Omologazione	RCM Mark
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso	635 g
Fissaggio	Con squadretta di fissaggio
Attacco pneumatico 1	G1/2
Attacco pneumatico 2	M7
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	Lega di alluminio anodizzato